

+97%
PŘÍRODNÍHO
DEAROMATIZOVANÉHO
KORKU



MONOPOLE Fusion®

PRODLOUŽENÍ ZKUŠENOSTÍ FUSION,
MONOPOLE FUSION BYL SPECIFICKY
ZDOKONALEN NA VÍNA S POTENCIÁLEM
DLOUHÉHO LEŽENÍ.



*Exkluzivní procesy
dearomatizace:*

*- VORTEX® pro tělo zátky z
korkové dřevě,*

*- VAPOSECUR® pro plošky z
masivního korku,*

*završují ovládnutí
aromatického profilu zátky
MONOPOLE Fusion®.*

**MONOPOLE Fusion®
respektuje osobitost
každého vína v čase a
poskytuje vinařům jistotu
degustace takových vín, jaká
si představovali.**



N°BV/107/CO.PTX

Bourrasse

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tel: 05 58 49 99 20
france@bourrasse.com

Tel: 00 33 558 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM

MONOPOLE Fusion®

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obsah 2,4,6- vyslovovatelného TCA	≤ KL*
Vlhkost	6 % +/- 2 %
Délka	48,0 +/- 0,5 mm
Průměr	23,7 +/- 0,5 mm
Průměrná extrakční síla (skleněná zkoušecí hrdla)	20 až 40 daN
Nepropustnost kapalin	≥ 2,0 bar
Rezidua peroxidů	≤ 0,2 mg / zátka
Prach	≤ 1 mg / zátka
Propustnost - cílová hodnota OTR (Míra přenosu kyslíku) mg O ₂	Během 6 měsíců: 1,3 Během 1 roku: 1,3 Ročně, po uplynutí 1 roku: 0,01

* Měřeno mikroextrakcí v pevné fázi (SPME GC/MS nebo GC/ECD) a plynovou chromatografií se spektrometrickou hmotnostní detekcí ve vyluhu korkových zátěk.
Přesnost analýzy +/- 0,5 ng/l.

* KL: Kvantifikační limit = 0,5 ng/l

Naše výrobky odpovídají platným technickým specifikacím, (zkušební metody a technické specifikace podle NF ISO 16420), při «výstupu ze závodu».

DOPORUČENÍ

Doporučená délka skladování po lahvování až 12 let*

Vhodnost zátka / víno:

V rámci plnění tichých vín do lahví s hrdlem CETIE.

Je na našich zákaznících, aby provedli schvalovací zkoušky dle jejich vlastních podmínek použití.

Použití:

- Optimální průměr při kompresi: 15,5 mm dle typu objímky.
- Rychlost zátkování ≤ 1250 lahví/hlavu za hodinu.
- Před položením láhve dodržujte dobu stání alespoň 3 minuty ve svislé poloze.

Uskladnění:

- V temperovaném místě, bez zápachu, zdravém a větraném.
- Pracujte s FIFO (první dovnitř - první ven).
- Optimální doba použitelnosti 6 měsíce od dodání.



*Podle kvality plošky z masivního korku

Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí.