



Delta®

MIKROKORKOVÁ ZÁTKA
VYRÁBĚNÁ INDIVIDUÁLNĚ
Z KORKOVÉ DŘENĚ DEAROMATIZOVANÉ
PROCESEM VORTEX®

Delta®

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	38/23,5 DELTA	44/23,5 DELTA
Obsah 2,4,6 vysolvovatelného TCA	≤ 1 ng/l*	
Vlhkost	3 - 8 %	
Délka existuje v 38 a 44 mm	nominální +/- 0,5 mm	nominální +/- 1,0 mm
Průměr	23,5 mm +/- 0,5 mm	
Průměrná extrakční síla (skleněná zkoušecí hrdla)	12 až 35 daN	15 až 40 daN
Nepropustnost kapalin	≥ 2,0 bars	
Nabytí původních rozměrů	≥ 95 % po 3 minutách	
Rezidua peroxidů	≤ 0,2 mg / zátka	
Prach	≤ 0,5 mg / zátka	
Kapilární migrace	Žádná	
Propustnost - cílená hodnota OTR (Míra přenosu kyslíku) mg O ₂	Během 6 měsíců: 1,4 Během 1 roku: 1,4 Ročně, po uplynutí 1 roku: 0,07	

* Měřeno mikroextrakcí v pevné fázi (SPME GC/MS nebo GC/ECD) a plynovou chromatografií se spektrometrickou hmotnostní detekcí ve výluhu korkových zátek.
Přesnost analýzy +/- 0,5 ng/l.

Naše výrobky odpovídají platným technickým specifikacím, (zkušební metody a technické specifikace podle NF ISO 16420), při «výstupu ze závodu».

DOPORUČENÍ

Doporučená maximální délka skladování po lahvování: 3 roky

Vhodnost zátka / víno:

V rámci plnění tichých vín do lahví s hrdlem CETIE.

Je na našich zákaznících, aby provedli schvalovací zkoušky dle jejich vlastních podmínek použití.

Použití:

- Optimální průměr při kompresi: 15,5 mm dle typu objímky.
- Rychlost zátkování ≤ 1250 lahví/hlavu za hodinu.
- Před položením láhve dodržujte dobu stání alespoň 3 minuty ve svislé poloze.

Uskladnění:

- V temperovaném místě, bez zápachu, zdravém a větraném.
- Pracujte s FIFO (první dovnitř - první ven).
- Optimální doba použitelnosti 6 měsíce od dodání.



Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře a jsou založeny na současném stavu našich znalostí.



Delta® je technické řešení zátkování na bázi korku, které těží z výhod pružnosti a elastického návratu přírodního korku.

Díky procesu výroby individuálně formičkovou metodou, je Delta® homogenní zátkou s opakovatelným výkonem:

- pravidelné zanoření,
- žádné proplyvání,
- žádné kapilární vztlínání,
- snadné odzátkování.



N°BV/107/CO.PTX

Bourrasse

Tvůrce řešení uzavírání korkovou zátkou

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

Tel: 05 58 49 99 20
france@bourrasse.com

Tel: 00 33 558 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM